



## Tapverlengstuk met HB-oppervlak, Type: 6



### Bestelgegevens

Bestelnummer	338425 6
GTIN	4067263109730
Artikelklasse	32H

### Omschrijving

#### Uitvoering:

h6-Schacht met Weldon-oppervlak voor opname ook in Weldon-/krimp- of hydrohouders.

- **Lange resp. extra lange uitvoering.**
- **Het voorste uiteinde van het verlengstuk is als spantang vormgegeven. Door handvast aanhalen van de gekartelde spanmoer wordt de spantang aan de tap vastgeklemd.**
- **De draaimomentoverbrenging geschiedt via het vierkant.**
- **Het achterste uiteinde van het verlengstuk voldoet aan de DIN-norm, zodat het verlengstuk in tapsnelwisselinzetstukken of ER-tap-spantangen met vierkant kan worden opgenomen.**

#### Toepassing:

Voor het draadsnijden op moeilijk toegankelijke plaatsen, zoals bij dieper gelegen uitsparingen, niveauverschillen, storende kanten op inrichtingen, zeer diep gelegen inwendige schroefdraden of direct op gietijzeren wanden.

#### Opmerking:

Alternatieve zeskantspantang voor fixatie van de tap op aanvraag leverbaar.

### Technische beschrijving

Verlengstuk $K_2$	6,2 mm
Voor draadschacht- $\varnothing d_2$	8 mm
Voor nominale schroefdraad- $\varnothing d_1$ DIN 371	M8
Verlengstuk $\varnothing D_3$	8 mm
Verlengstuk $L_3$	130 mm
Verlengstuk $L_2$	60 mm

Voor nominale schroefdraad- $\varnothing$  d<sub>1</sub> DIN 374/376

M11

Producttype

Verlengstuk