

Garant**Krimhouder met koelkanaalboring, PSC 32 kort, Span-Ø D1: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	308559 10
GTIN	4067263110064
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
- Functievlakken van de PSC-binnencontour bewerkt.

Met koelkanaalboringen en afsluitbare draad. Binnen- en buitendraad komen overeen met de maat.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met schachttolerantie h6.

Accessoires:

Krimphouderverlengstuk nr. 302410 – 302416. Krimpapparaten nr. 354210 – 354400.
Balanceerschroeven set nr. 309906 gr. 180.

Technische beschrijving

Buiten-Ø D	32 mm
Afkoppellengte A-maat	70 mm
Span-Ø D ₁	10 mm
Ø D ₂	24 mm
Koelkanaalboring	afsluitbaar
Opname	PSC 32 kort
Opnamenorm	ISO 26623-1

Inwendige koeling	ja
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krimphouder