

**Garant****ER-spantanghouder, PSC 32 kort, voor ER-spantang-maat: 20****Bestelgegevens**

Bestelnummer	308512 20
GTIN	4067263110132
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
- Functievlakken van de PSC-binnencontour bewerkt.

**Toepassing:**

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht in ER-spantangen volgens DIN 6499 vorm A en B.

**Levering:**

Inclusief gecoate high-speed-spanmoer.

**Accessoires:**

ER-spantangen nr. 308881 – 309434, ER-spansleutels nr. 309680 resp. 613300.

**Technische beschrijving**

Afkoppellengte A-maat	50 mm
Spanbereik	1 - 13 mm
Voor ER-spantangen	20
Reserve-High-Speed-moer GARANT nr. 309610	20
Buiten-Ø D	34 mm
Opname	PSC 32 kort

Opnamenorm	ISO 26623-1
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Inwendige koeling	ja
Producttype	Spantanghouder