

**Garant****Weldon-houder met koelkanaalboringen, PSC 40 kort, Span-Ø D1: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	308497 16
GTIN	4067263110194
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
- Functievlakken van de PSC-binnencontour bewerkt.

**Toepassing:**

voor het opspannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 vorm B en DIN 6535 vorm HB.

**Accessoires:**

koelvloeistofleiding nr. 309885, dopsleutel nr. 309893.

**Opmerking:**

Geschikte reductie van PSC 63 naar PSC 40 of PSC 50 nr. 318892.

Geschikte reduceerhuls van SK 40 resp. HSK 63 naar PSC32, PSC 40 of PSC 50 op aanvraag.

Geschikte reduceerhuls van SK 50 resp. HSK 100 naar PSC 63 of PSC 80 op aanvraag.

Geschikte verlengstukken onder nr. 318894.

**Technische beschrijving**

Buiten-Ø D	48 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Afkoppellengte A-maat	55 mm
Opname	PSC 40 kort

Opnamenorm	ISO 26623-1
Inwendige koeling	ja
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Weldon-houder