

Garant**Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 12/6mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	302410 12/6
GTIN	4067263110200
Artikelklasse	31A

Omschrijving

Uitvoering:

Doorboord voor inwendige koelvloeistoefvoer (IK).

Zonder lengte-instelschroef, **kort**.

Toepassing:

Voor het gebruik in krimphouders, hydrohouders en ER-spantanghouders.

Opmerking:

Maximaal toegestaan toerental 8000 min⁻¹.

Technische beschrijving

Schacht-Ø d	12 mm
Boring-Ø D ₁	6 mm
Ø D ₂	8 mm
Totale lengte L	160 mm
Productnaamattribuut	L = 160 mm
Producttype	Verlengstuk