

**Garant****ER-spantanghouder, HSK-E 50 kort, voor ER-spantang-maat: 11****Bestelgegevens**

Bestelnummer	305155 11
GTIN	4067263110279
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
- Doorgang opgeboord (zonder stelschroef).
- HSK-functievlakken bewerkt.

**Toepassing:**

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht in ER-spantangen volgens DIN 6499 – vorm A en B.

**Levering:**

Inclusief gecoate high-speed-spanmoer.

**Accessoires:**

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, ER-spantangen nr. 308881 – 309434, ER-spansleutels nr. 309680 resp. 613300.

**Opmerking:**

Zonder RFID/Balluff-chip-boring.

**Technische beschrijving**

Afkoppellengte A-maat	60 mm
Buiten-Ø D	19 mm
Spanbereik	0,5 - 7 mm
Voor ER-spantangen	11

Opname	HSK-E 50 kort
Opnamenorm	ISO 12164-1
Opnamenorm	DIN 69893
Opnamenorm	DIN 69882-6
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Spantanghouder