



## Tapverlengstuk Met inwendige koeling, Type: 8



### Bestelgegevens

Bestelnummer	338435 8
GTIN	4067263110392
Artikelklasse	32H

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- Lange resp. extra lange uitvoering.
- Het voorste uiteinde van het verlengstuk is als spantang vormgegeven. Door handvast aanhalen van de gekartelde spanmoer wordt de spantang aan de tap vastgeklemd.
- De draaimomentoverbrenging geschiedt via het vierkant.
- Het achterste uiteinde van het verlengstuk voldoet aan de DIN-norm, zodat het verlengstuk in tapsnelwisselinzetstukken of ER-tap-spantangen met vierkant kan worden opgenomen.

Met inwendige koelvloeistoftoevoer.

#### Toepassing:

Voor het draadsnijden op moeilijk toegankelijke plaatsen, zoals bij dieper gelegen uitsparingen, niveauverschillen, storende kanten op inrichtingen, zeer diep gelegen inwendige schroefdraden of direct op gietijzeren wanden.

#### Opmerking:

Alternatieve zeskantspantang voor fixatie van de tap op aanvraag leverbaar.

### Technische beschrijving

Verlengstuk $\varnothing D_3$	10 mm
Verlengstuk $L_3$	130 mm
Voor vierkant $K_1$	8 mm
Voor nominale schroefdraad- $\varnothing d_1$ DIN 371	M10
Verlengstuk $L_2$	60 mm
Voor opspanlengte $l_1$	33 mm

Verlengstuk K <sub>2</sub>	8 mm
Verlengstuk Ø D <sub>4</sub>	15 mm
Voor draadschacht-Ø d <sub>2</sub>	10 mm
Inwendige koeling	ja
Producttype	Verlengstuk