


TNMG 160408, Soort: CA6525

Bestelgegevens

Bestelnummer	251474 CA6525
GTIN	4960664513192
Artikelklasse	25E

Omschrijving

TNMG 160408 CA6525 Soort: CA6525
 Spaanbreker: MQ
 Snijdiepte a_p : 0,3 - 2 mm
 Voeding f : 0,05 - 0,25 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 220 m/min

Technische beschrijving

Snedecndities	licht onderbroken
Spaanbreker	MQ
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 220 m/min
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Hoekradius	0,8 mm
Hoofdtoepassing	M
Soort	CA6525

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	TNMG 160408
Aantal wisselingen/snijanten	6
Producttype	Wisselplaat voor het draaien