



Tapverlengstuk Met inwendige koeling, Type: 11L



Bestelgegevens

Bestelnummer	338435 11L
GTIN	4067263110460
Artikelklasse	32H

Omschrijving

Uitvoering:

- Lange resp. extra lange uitvoering.
- Het voorste uiteinde van het verlengstuk is als spantang vormgegeven. Door handvast aanhalen van de gekartelde spanmoer wordt de spantang aan de tap vastgeklemd.
- De draaimomentoverbrenging geschiedt via het vierkant.
- Het achterste uiteinde van het verlengstuk voldoet aan de DIN-norm, zodat het verlengstuk in tapsnelwisselinzetstukken of ER-tap-spantangen met vierkant kan worden opgenomen.

Met inwendige koelvloeistoftoevoer.

Toepassing:

Voor het draadsnijden op moeilijk toegankelijke plaatsen, zoals bij dieper gelegen uitsparingen, niveauverschillen, storende kanten op inrichtingen, zeer diep gelegen inwendige schroefdraden of direct op gietijzeren wanden.

Opmerking:

Alternatieve zeskantspantang voor fixatie van de tap op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Voor opspanlengte l_1	40 mm
Voor vierkant K_1	11 mm
Verlengstuk L_2	90 mm
Voor draadschacht- $\varnothing d_2$	14 mm
Verlengstuk $\varnothing D_3$	14 mm
Verlengstuk $\varnothing D_4$	22 mm

Verlengstuk L ₃	330 mm
Verlengstuk K ₂	11 mm
Voor nominale schroefdraad-Ø d ₁ DIN 374/376	M18
Inwendige koeling	ja
Producttype	Verlengstuk