



Tapverlengstuk Met inwendige koeling, Type: 10



Bestelgegevens

Bestelnummer	338435 10
GTIN	4067263110439
Artikelklasse	32H

Omschrijving

Uitvoering:

- Lange resp. extra lange uitvoering.
- Het voorste uiteinde van het verlengstuk is als spantang vormgegeven. Door handvast aanhalen van de gekartelde spanmoer wordt de spantang aan de tap vastgeklemd.
- De draaimomentoverbrenging geschiedt via het vierkant.
- Het achterste uiteinde van het verlengstuk voldoet aan de DIN-norm, zodat het verlengstuk in tapsnelwisselinzetstukken of ER-tap-spantangen met vierkant kan worden opgenomen.

Met inwendige koelvloeistoftoevoer.

Toepassing:

Voor het draadsnijden op moeilijk toegankelijke plaatsen, zoals bij dieper gelegen uitsparingen, niveauverschillen, storende kanten op inrichtingen, zeer diep gelegen inwendige schroefdraden of direct op gietijzeren wanden.

Opmerking:

Alternatieve zeskantspantang voor fixatie van de tap op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Voor nominale schroefdraad- \emptyset d_1 DIN 374/376	M16
Verlengstuk L_3	130 mm
Voor opspanlengte l_1	36 mm
Verlengstuk \emptyset D_4	18 mm
Verlengstuk L_2	90 mm
Verlengstuk \emptyset D_3	12 mm

Voor vierkant K_1	9 mm
Voor draadschacht- $\emptyset d_2$	12 mm
Verlengstuk K_2	9 mm
Inwendige koeling	ja
Producttype	Verlengstuk