

**Soldeerstation, Fabrikantnummer: ICON1MK2****Bestelgegevens**

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer  | 082301 ICON1MK2 |
| GTIN          | 4003008153699   |
| Artikelklasse | 04K             |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Temperatuurgeregelde soldeerstations met keramisch PTC-verwarmingselement en van binnenuit verwarmde Ersadur-soldeerpunten (exacte temperatuurdetectie). Multifunctioneel, hoogrendement-soldeerstation, instelbaar via microSD-geheugenkaart. Slim powermanagement voor de aangesloten tools. Intuïtieve one-touch-bediening en groot multifunctioneel display. Het station voldoet aan de ESD-vereisten. Temperatuurregeling met dynamisch powermanagement.

**Toepassing:**

voor alle soldeerwerkzaamheden in de elektronica en elektrotechniek.

**Technische beschrijving**

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Gewicht zonder kabel        | 3 kg       |
| Lengte                      | 175 mm     |
| Hoogte                      | 105 mm     |
| elektrostatische eigenschap | EGB/ESD    |
| Nominale spanning           | 230 V      |
| Wattage                     | 80 W       |
| Breedte                     | 150 mm     |
| Energievoorziening          | Netvoeding |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Regelbereik soldeerpunttemperatuur | 50 - 450 °C    |
| Netfrequentie                      | 50 Hz          |
| Producttype                        | Soldeerstation |