



Soldeerstation, Fabrikantnummer: NANOMK2



Bestelgegevens

Bestelnummer	082301 NANOMK2
GTIN	4003008153682
Artikelklasse	04K

Omschrijving

Uitvoering:

Temperatuurgeregelde soldeerstations met keramisch PTC-verwarmingselement en van binnenuit verwarmde Ersadur-soldeerpunten (exacte temperaturredetectie). Antistatisch microprocessorgeregeld soldeerstation i-CON NANO met hoge soldeercapaciteit dankzij een efficiënt hoogrendement-verwarmingselement. Voor elke soldeertaak zijn soldeerpunten met de ideale puntgeometrie beschikbaar.

Toepassing:

voor alle soldeerwerkzaamheden in de elektronica en elektrotechniek.

Technische beschrijving

Wattage	80 W
Regelbereik soldeerpunttemperatuur	150 - 450 °C
Hoogte	103 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Opwarmtijd tot 280 °C	9 s
Netfrequentie	50 Hz
Lengte	145 mm
Gewicht soldeerbout zonder kabel	30 g

Netspanning	240 V
Breedte	80 mm
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Producttype	Soldeerstation