

**Soldeerstation, Fabrikantnummer: PICOMK2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	082301 PICOMK2
GTIN	4003008089288
Artikelklasse	04K

**Omschrijving****Uitvoering:**

Temperatuurgeregelde soldeerstations met keramisch PTC-verwarmingselement en van binnenuit verwarmde Ersadur-soldeerpunten (exacte temperatuurdetectie). Eenvoudig bedieningsconcept bij i-CON PICO, voor beginners. Universeel gebruik. Zeer klein opstelvlak en slimme functies, instelbaar via een micro-SD-kaart.

**Toepassing:**

voor alle soldeerwerkzaamheden in de elektronica en elektrotechniek.

**Technische beschrijving**

Opwarmtijd tot 280 °C	9 s
Netspanning	240 V
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Energievoorziening	Netvoeding
Lengte	145 mm
Netfrequentie	50 Hz
Gewicht soldeerbout zonder kabel	30 g
Regelbereik soldeerpunttemperatuur	150 - 450 °C
Hoogte	103 mm

Breedte	80 mm
Wattage	80 W
Producttype	Soldeerstation