



Machineklem voor 5-assige bewerkingen TeleCentric, Type: 125



Bestelgegevens

Bestelnummer	361255 125
GTIN	
Artikelklasse	34A

Omschrijving

Uitvoering:

- Optimaal voor de toepassing op 5-assige bewerkingscentra.
- Conventioneel spannen en klemstukspannen mogelijk.
- Telescoopspindel, storende contour blijft ongewijzigd.
- Centrisch, eenvoudige programmering zonder nulpuntverschuiving.
- Toegankelijkheid van het werkstuk is onafhankelijk van de spanwijdte.
- Symmetrische constructie = werkstuk blijft in het midden en parallel, overmaat van het materiaal wordt symmetrisch verdeeld.
- Zonder gereedschap wisselen van bekken dankzij snelsluiting, binnen 10 seconden / bekkenpaar.
- Constante spankracht door middel van onderhoudsarme telescoopspindel.
- Standaard met opnameboringen 25H6 M10 voor nulpuntspansysteem steekmaat 200.
- Geïntegreerde schaalring voor fijnafstelling van de centrumpositie.
- Spankracht 30 kN bij 45 Nm lineair.

Levering:

Handslinger, quick-start-guide.

Accessoires:

Momentsleutel nr. 656050 gr. 120, dop voor binnenzeskantbouten nr. 643330 gr. 14, opzetbekken nr. 361258 – 361264, spanklemstukken nr. 360750 maat 125/160, uitlijn- en fixeerset nr. 360530, spanpen nr. 360025 maat 25M10 resp. 25M10/138. Opzetbekken nr. 361258 125 en 361260 125, speciale accessoires op aanvraag.

Technische beschrijving

Breedte B	125 mm
Serie	TeleCentric
Spankracht tot maximaal	40 kN
Sleutelwijdtematen	14 mm
maximaal draaimoment	60 Nm
Gewicht	35 kg
Lengte L	398 mm
Hoogte basisdeel c	178,9 mm
Spanbereik S2	106 - 227 mm
Spanbereik S1	44 - 165 mm
Hoogte h	27,1 mm
Groefbreedte n H7	20 mm
Uitvoering	Nulpuntspansysteem
Producttype	Machineklem

Accessoires

ZeroClamp spanpen met binnendraad Type 25M10	360025 25M10
ZeroClamp spanpen met binnendraad Type 25M10/138	360025 25M10/138
Uitlijn- en fixeerset T-groefmaat van de tafel 12 mm	360530 12
Uitlijn- en fixeerset T-groefmaat van de tafel 14 mm	360530 14
Uitlijn- en fixeerset T-groefmaat van de tafel 16 mm	360530 16
Uitlijn- en fixeerset T-groefmaat van de tafel 18 mm	360530 18
Uitlijn- en fixeerset T-groefmaat van de tafel 22 mm	360530 22
Spanklemstukken2-delige set Voor bekbreedte 125/160 mm	360750 125/160
Opzetbekgrip Type 70	361258 70
Opzetbekglad Type 70	361260 70

Opzetbekprisma Type P	361264 P
Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/2 inch, lang Zeskant 14 mm	643329 14
Momentsleutel met omschakelbare ratel Maximaal draaimoment 120 Nm	656050 120