



PocketSense, Maximale spankracht: 70



Bestelgegevens

Bestelnummer	358777 70
GTIN	
Artikelklasse	34A

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtsmeter voor betrouwbare, draadloze controle van de spankracht.

Voordeel:

- De spankracht wordt rechtstreeks weergegeven op het display en op de eindapparaten.
- Energiezuinig dankzij de stand-by-modus en batterijlevensduur van maximaal zes maanden bij gebruik in 2-ploegendienst.
- Compacte constructie.
- Behuizing van aluminiumlegering.

Toepassing:

Perfect voor een regelmatige controle van bankschroeven. Geschikt voor alle bankschroeven met een minimumspanwijdte van 61 mm en drukkrachten van 2,5 tot 70 kN.

Levering:

- Inclusief opbergkoffer.
- 2 x batterij 1/2 AA (LS14250, 3,6V).
- 1 x Torx-sleutel T10.
- 1 x quick-start-guide.

Opmerking:

De twee meetoppervlakken van de krachtsmeter moeten elk op het volledige oppervlak van de bankschroef worden gespannen. Minimale bekhoogte ca. 38 mm.

Technische beschrijving

Hoogte	55 mm
Gewicht	0,65 kg
Nominale spanning	3,6 V
Energievoorziening	Batterijvoeding
Spanwijdte	61 mm
maximale meetkracht	70000 N
Lengte	92 mm
Breedte	56 mm
Aansluiting	Bluetooth-interface
Draadloze toepassing	HCT Mobile App
Producttype	Krachtsmeter