



## HOLEX Pro Steel verzinkborensset nr. 150182 in ronde box 90°, TiAlN, Aantal verzinkboren: 5



### Bestelgegevens

Bestelnummer	150343 5
GTIN	4067263110514
Artikelklasse	12M

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Verzinkborenssets **in cassette**. Handig bij montagewerkzaamheden en in de werkplaats.

**Alle verzinkboren met 3 snijkanten**, radiaal achtergeslepen.

Spaanruimtes uit massief materiaal geslepen.

#### Toepassing:

Precisie-verzinkboor voor het kerfvrij aanbrengen van conische verzinkingen.

#### Inhoud:

resp. 1 verzinkboor: Maat 6,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

#### Opmerking:

Cassette leeg voor 6 of 7 verzinkboren zie nr. 150370.

### Technische beschrijving

Aantal verzinkboren	5
Aantal snijkanten Z	3
Serie	Pro Steel
Coating	TiAlN

Verzinkboorpunthoek	90 graden
Snijmateriaal	HSS
Steek van snijkanten van verzinkboor	ongelijk
Norm	DIN 335 C
Schacht	Drie-spanvlakkenschacht met h9
Gekleurde ring	groen
Producttype	Getrapte verzinkboor en verzinkboor

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	75 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	70 m/min	N
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	50 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	40 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	20 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	15 m/min	P
Staal < 55 HRC	geschikt onder voorwaarden	8 m/min	H
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	18 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	15 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geschikt onder voorwaarden	12 m/min	S
GG(G)	geschikt	20 m/min	K
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt onder voorwaarden		

## Accessoires

HOLEX Pro Steel precisie-verzinkboor met ongelijke steek90° Buiten-Ø Dc 10,4 mm

150182 10,4

HOLEX Pro Steel precisie-verzinkboor met ongelijke  
steek90° Buiten-Ø Dc 12,4 mm

150182 12,4

HOLEX Pro Steel precisie-verzinkboor met ongelijke  
steek90° Buiten-Ø Dc 16,5 mm

150182 16,5

HOLEX Pro Steel precisie-verzinkboor met ongelijke  
steek90° Buiten-Ø Dc 20,5 mm

150182 20,5

HOLEX Pro Steel precisie-verzinkboor met ongelijke  
steek90° Buiten-Ø Dc 6,3 mm

150182 6,3