

HOLEX**HOLEX Pro Steel verzinkborensset met 3 spanvlakken nr. 150184 in ronde box 90°, TiAlN, Aantal verzinkboren: 5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	150345 5
GTIN	4067263110521
Artikelklasse	12M

Omschrijving**Uitvoering:**

Verzinkborenssets **in cassette**. Handig bij montagewerkzaamheden en in de werkplaats.

Alle verzinkboren met 3 snijkanten, radiaal achtergeslepen.

Spaanruimtes uit massief materiaal geslepen.

Toepassing:

Precisie-verzinkboor voor het kerfvrij aanbrenge van conische verzinkingen.

Inhoud:

resp. 1 verzinkboor: Maat 6,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Opmerking:

Cassette leeg voor 6 of 7 verzinkboren zie nr. 150370.

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	3
Aantal verzinkboren	5
Serie	Pro Steel
Coating	TiAlN

Verzinkboorpunthoek	90 graden
Snijmateriaal	HSS
Steek van snijkanten van verzinkboor	ongelijk
Norm	DIN 335 C
Schacht	Drie-spanvlakkenschacht met h9
Gekleurde ring	groen
Producttype	Getrapte verzinkboor en verzinkboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	75 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	70 m/min	N
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	50 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	40 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	20 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Staal < 55 HRC	geschikt onder voorwaarden	8 m/min	H
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	18 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	15 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geschikt onder voorwaarden	12 m/min	S
GG(G)	geschikt	20 m/min	K
CuZn	geschikt	20 m/min	N
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt onder voorwaarden		

Accessoires

HOLEX Pro Steel precisie-verzinkboor met ongelijke steek en 3 spanvlakken90° Buiten-Ø Dc 20,5 mm	150184 20,5
HOLEX Pro Steel precisie-verzinkboor met ongelijke steek en 3 spanvlakken90° Buiten-Ø Dc 12,4 mm	150184 12,4
HOLEX Pro Steel precisie-verzinkboor met ongelijke steek en 3 spanvlakken90° Buiten-Ø Dc 16,5 mm	150184 16,5
HOLEX Pro Steel precisie-verzinkboor met ongelijke steek en 3 spanvlakken90° Buiten-Ø Dc 6,3 mm	150184 6,3
HOLEX Pro Steel precisie-verzinkboor met ongelijke steek en 3 spanvlakken90° Buiten-Ø Dc 10,4 mm	150184 10,4