

Garant

Opname, HSK-A 100, ABS® Ø d: 50mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	238520 50
GTIN	4067263111047
Artikelklasse	29W

Omschrijving

Uitvoering:

- Opname uitgebalanceerd op Q 6,3 bij 10.000 1/min.
- Met inwendige koelvloeistofoevoer.

Norm:

DIN 69893

Opmerking:

Andere opnames met ABS®-aansluiting op aanvraag.

Technische beschrijving

Afkoppellengte A	80 mm
Voorspronglengte L ₁	51 mm
ABS® Ø d	50 mm
Opname	HSK-A 100
Schacht	ABS
Opnamenorm	DIN 69893
Inwendige koeling	ja
Buiten-Ø d ₁	100 mm

Gegevensblad

Producttype

ABS-opname