

**Inductieve lengtemeettaster met steekverbinding, Type: P1300MA****Bestelgegevens**

Bestelnummer	434750 P1300MA
GTIN	4059192016432
Artikelklasse	43A

Omschrijving**Uitvoering:**

Inductieve lengtemeettaster, compatibel met Mahr- of Tesa-halfbruggen. Zeer robuust, kogelgeleid en door nikkel-ijzerlegering afgeschermd tegen EMC-invloeden. Zeer hoge lineariteit over het gehele meetbereik.

Persluchtaansluiting 90°.

Functie:

IP64: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Universeel toepasbaar voor alle uiterst nauwkeurige meettaken, met name in de productie en werkplaats.

Dankzij de steekverbinding direct op de taster – ideaal voor meetinstallaties.

Levering:

Inclusief gebruiksaanwijzing, aansluitkabel (2,5 m).

Accessoires:

Meetkrachtveren, verlengkabel.

Technische beschrijving

Reproduceerbaarheid	0,1 µm
Fabrikantnummer	P 1300MA
Meetkracht op elektrisch nulpunt	0,75 ±0,15 N
Meetbereik	±2 mm
Lineariteitsafwijking bij ±0,5 mm	0,4 µm

Gegevensblad

IP-klasse	IP 64
Compatibiliteit	Mahr
Lineariteitsafwijking bij $\pm 1,0$ mm	1,5 μ m
Kalibratie	Prijs op aanvraag
Producttype	Taster