

**Inductieve lengtemeettaster, Type: P2004M****Bestelgegevens**

Bestelnummer	434760 P2004M
GTIN	4059192055042
Artikelklasse	43A

Omschrijving**Uitvoering:**

Inductieve lengtemeettaster, compatibel met Mahr- of Tesa-halfbruggen. Zeer robuust, kogelgeleid en door nikkel-ijzerlegering afgeschermd tegen EMC-invloeden. Zeer hoge lineariteit over het gehele meetbereik.

Haakse kap voor radiale kabeluitvoer. Kabel kan met bijgeleverde kap worden omgebogen.

Functie:

IP64: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Universeel toepasbaar voor alle uiterst nauwkeurige meettaken, met name in de productie en werkplaats.

Levering:

Inclusief gebruiksaanwijzing, aansluitkabel (2,5 m).

Accessoires:

Meetkrachtveren, verlengkabel.

Technische beschrijving

Lineariteitsafwijking bij $\pm 0,5$ mm	0,4 μ m
Meetkracht op elektrisch nulpunt	0,75 \pm 0,15 N
Lineariteitsafwijking bij $\pm 1,0$ mm	1,5 μ m
IP-klasse	IP 64
Fabrikantnummer	P 2004M
Meetbereik	± 2 mm
Reproduceerbaarheid	0,1 μ m

Compatibiliteit	Mahr
Kalibratie	Prijs op aanvraag
Producttype	Taster

Accessoires

Gebogen meetklokhouder45° Opspanlengte 25 mm	434917 25
Gebogen meetklokhouder60° Opspanlengte 25 mm	434918 25
Gebogen meetklokhouder60° Opspanlengte 50 mm	434918 50
Gebogen meetklokhouder45° Opspanlengte 50 mm	434917 50