

**Mahr****Digitaal hoogteteel- en afschrijfapparaat met gegevensuitgang,  
Afschrijfhoogte: 980mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	445000 980
GTIN	4059192066789
Artikelklasse	43B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Contrastrijk, 12 mm hoog LCD-display. Ergonomische, stabiele voet met geharde en gelepte zool voor gemakkelijk en schokvrij verschuiven. Slede en liniaal van gehard, roestvrij staal. Groot handwiel voor positioneren en meten. Extra **fijninstelling en vastzetschroef**.

**Levering:**

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032, 1 afschrijfnaald HM-uitgerust nr. 445002.

**Accessoires:**

Houder voor zwenktasters en meetklokken nr.445004, signaalkabelnr.498940.

**Technische beschrijving**

Aflezing	0,01 mm
Maximale afwijking	0,06 mm
Voetlengte	220 mm
Aflezing	0,0005 inch
Energievoorziening	Batterijvoeding
Zuildoorsnede	35×15 mm

Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Voetbreedte	120 mm
Aantal inbegrepen batterijen	1
Norm	Fabrieksnorm
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Meetwaarde vastleggen	MAHR Reference-Lock-systeem
Meettechniek	Digitaal
Kalibratie	E1
Producttype	Hoogtemeet- en afschrijfapparaat