



Accu-slagboorschroefmachine ONE-KEY™, Type: M18OPD3-5



Bestelgegevens

Bestelnummer	070102 M18OPD3-5
GTIN	4058546476724
Artikelklasse	03L

Omschrijving

Uitvoering:

- Krachtige accu-klopboorschroefmachines met 2 standen, met draaimomentinstelling met meerdere standen.
 - REDLITHIUM-ION™ Red Li-ion-accu's met controle van de afzonderlijke cellen en weergave van ladingsniveau.
 - Robuust metalen tandwielhuis voor een lange levensduur.
 - Metalen FIXTEC-snelspanboorhouder met asvergrendeling.
 - Handvat met softgrip voor een groot bedieningscomfort.
 - Led-verlichting van het werkgebied.
 - Borstelloze POWERSTATE™-motor (niet maat M18BPD4) voor het hoogste rendement. Zeer geringe slijtage en tot 10 keer langere levensduur ten opzichte van standaard-DC-motoren.
 - REDLINK PLUS™-elektronica – overbelastingsbeveiliging en vermogensmanagement.
- FUEL™ ONE-KEY™ – nieuwste generatie van de FUEL™-apparaten met **geïntegreerde Bluetooth-technologie voor individuele configuratie, online-voorraadbeheer en rapportage over de apparaten.**

Levering:

Inclusief 2x Li-ion-accu's, lader en transportkoffer (HD-box) en riemclip.

Opmerking:

Bijbehorende accu's en laders vindt u vanaf nr. 073814 – 073816, 073827 en 073840.
De juiste Bluetooth-Tracking-module vindt u onder 070103 BTT-1.

Technische beschrijving

Snelspanhouder spanbereik	1,5 - 13 mm
Accucapaciteit	5 Ah
Energievoorziening	Netvoeding
Fabrikantnummer	M18ONEPD3-502X
Gewicht	2,2 kg
Maximaal toerental 1e versnelling	0 - 500 min ⁻¹
maximaal draaimoment	158 Nm
Typisch gebruik	Heavy Duty
Maximale vibratie volgens EN met klopboorfunctie	11,3 m/s ²
Aantal inbegrepen accu's	2
Accuspanning	18 V
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 18 V
Verpakking	Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Maximale vibratie volgens EN zonder klopboorfunctie	1,5 m/s ²
Motortype	FUEL™
Maximale spiraalboor-Ø in beton	16 mm
Maximale spiraalboor-Ø in hout	89 mm
App-aansluiting	OneKey
Maximaal toerental 2e versnelling	2100 min ⁻¹
Maximale spiraalboor-Ø in staal	16 mm
Accutype	Lithium-ion
Producttype	Klopboorschroefmachine