

Garant**Krimhouder Vorm AD met koelkanaalboring, BT 30 kort, Span-Ø D1: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	303406 20
GTIN	4067263110262
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- Geïntegreerde lengteverstelling van de gereedschappen, verstelafstand 10 mm (vanaf Ø 6).
- Gr. 3–5 voor HM, vanaf gr. 6 voor HSS en HM.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.

Norm:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308806, krimpverlengstuk nr. 302410 – 302417, krimpapparaten 354210 – 354400.

Technische beschrijving

Buiten-Ø D	42 mm
Span-Ø D ₁	20 mm
Afkoppellengte A-maat	90 mm
Ø D ₂	33 mm
Opname	BT 30 kort
Opnamenorm	JIS B6339
Opnamenorm	ISO 7388-2

Vorm	AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krimhouder

Accessoires

Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 30	308610 30
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 30	308760 30
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 30	308765 30
Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1
Koeleenheid Type CU1	354215 CU1
Gereedschaps-basisopnamevoor SK voor conische SK-schacht 30	354225 30
Koeladapter kort4,5° Voor span-Ø 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Koeladapter lang4,5° Voor span-Ø 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Wisselschijf voor spoelSU1 Voor span-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Onderbouwkast	354290