

**TNMG 160404, Soort: CA510****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251472 CA510
GTIN	4960664699162
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	180 - 590 m/min
Snijdiepte a_p	0,2 - 2,5 mm
Hoekradius	0,4 mm
Hoofdtoepassing	P
Snedeccondities	continu
Spaanbreker	PQ
Voeding f	0,13 - 0,4 mm/omw,
Soort	CA510
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	TNMG 160404
Aantal wisselingen/snij kanten	6

Producttype

Wisselplaat voor het draaien