



Kettinghefboomtakel BRAVO™ met rondstalen ketting, Belastbaarheid: 1,5t



Bestelgegevens

Bestelnummer	086014 1,5
GTIN	3600232440598
Artikelklasse	08Y

Omschrijving

Uitvoering:

Werktuigen met **plaatstalen behuizing**, zeer laag gewicht, standaard **kettingvrijschakeling**, **lage constructie**, **draaibaar** gelagerde, gesmede haken.

Toepassing:

Veelzijdig universeel apparaat ook onder moeilijke omstandigheden.

Opmerking:

Bij het principe van de **lastdrukrem** wordt de axiale remdruk door de last zelf gegenereerd en is daarom evenredig aan de belasting. De last wordt in elke stand veilig vastgehouden, voor het vieren moet het verschil tussen rem- en lastmoment worden overwonnen. Alle universele apparaten van Yale zijn hiermee uitgerust.

De automatisch werkende **kettingvrijschakeling** maakt het **snel aanslaan** van de onbelaste ketting mogelijk, bij belasting sluit de **lastdrukrem** weer automatisch en wordt de last veilig vastgehouden.

De **slipkoppeling** (op aanvraag) verhindert een overmatige belasting en verlengt zo de levensduur van de hijsinrichting.

Werktuigen met overbelastingsbeveiliging (slipkoppeling) op aanvraag.

Technische beschrijving

Gegevensblad

Normale hefhoogte	1,5 m
Aantal kettingen	1
Belastbaarheid	1500 kg
Belastbaarheid t	1,5 t
minimale lengte tussen de haken	365 mm
Behuizing materiaal	Staal
Kettingvrijschakeling	ja
Gewicht	11,5 kg
Hefvermogen bij nomin. last	400 daN
Kettingschakellengte	21 mm
Kettingschakel-Ø	7 mm
Producttype	Hefboomtakel / kettingtakel