



Kettinghefboomtakel BRAVO™ met rondstalen ketting, Belastbaarheid: 0,75t



Bestelgegevens

Bestelnummer	086014 0,75
GTIN	3600232440390
Artikelklasse	08Y

Omschrijving

Uitvoering:

Werktuigen met **plaatstalen behuizing**, zeer laag gewicht, standaard **kettingvrijschakeling**, **lage constructie**, **draaibaar** gelagerde, gesmede haken.

Toepassing:

Veelzijdig universeel apparaat ook onder moeilijke omstandigheden.

Opmerking:

Bij het principe van de **lastdrukrem** wordt de axiale remdruk door de last zelf gegenereerd en is daarom evenredig aan de belasting. De last wordt in elke stand veilig vastgehouden, voor het vieren moet het verschil tussen rem- en lastmoment worden overwonnen. Alle universele apparaten van Yale zijn hiermee uitgerust.

De automatisch werkende **kettingvrijschakeling** maakt het **snel aanslaan** van de onbelaste ketting mogelijk, bij belasting sluit de **lastdrukrem** weer automatisch en wordt de last veilig vastgehouden.

De **slipkoppeling** (op aanvraag) verhindert een overmatige belasting en verlengt zo de levensduur van de hijsinrichting.

Werktuigen met overbelastingsbeveiliging (slipkoppeling) op aanvraag.

Technische beschrijving

Gegevensblad

Aantal kettingen	1
minimale lengte tussen de haken	315 mm
Hefvermogen bij nomin. last	233 daN
Belastbaarheid	750 kg
Belastbaarheid t	0,75 t
Behuizing materiaal	Staal
Kettingvrijschakeling	ja
Kettingschakel-Ø	6 mm
Gewicht	7 kg
Kettingschakellengte	18 mm
Normale hefhoogte	1,5 m
Producttype	Hefboomtakel / kettingtakel