

**KOMET® Unisix®-wisselplaat, BK62, Aanduiding type W29: 18-010****Bestelgegevens**

Bestelnummer	236780 18-010
GTIN	4047109058613
Artikelklasse	24T

**Omschrijving****T.b.v. :**

Nr. 236630; 236635; 236650; 236685; 236686

**Opmerking:****De aangegeven toepassingsrichtwaarden gelden voor de KUB Trigon®.**

Type: GG(G)

ISO-code wisselplaat: WOEX 040304

Voeding f in staal < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,13 mm/omw,**Technische beschrijving**

Omschrijving	18-010
Voeding f in staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,13 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	WOEX 040304
Soort	BK62
Type	GG(G)
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het boren

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
GG(G)	geschikt	200 m/min	K
nat maximaal	geschikt		