


KOMET® Unisix®-wisselplaat, BK8425, Aanduiding type W29: 10-030

Bestelgegevens

Bestelnummer	236930 10-030
GTIN	4047109179288
Artikelklasse	24T

Omschrijving
T.b.v. :

Nr. 236630; 236635; 236650

Opmerking:

De aangegeven toepassingsrichtwaarden gelden voor de KUB Trigon®.

Niet op de binnensnijanten van de volboor gebruiken!

Type: ST900

ISO-code wisselplaat: WOEX 030204

Voeding f in staal < 900 N/mm²: 0,08 mm/omw,

Technische beschrijving

Omschrijving	10-030
Voeding f in staal < 900 N/mm ²	0,08 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	WOEX 030204
Soort	BK8425
Type	ST900
Snijmateriaal	HM

Producttype

Wisselplaat voor het boren

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	300 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	250 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	200 m/min	P
nat maximaal	geschikt		