

**KOMET® Unisix®-wisselplaat, BK72, Aanduiding type W29: 10-010****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 236830 10-010 |
| GTIN | 4047109058552 |
| Artikelklasse | 24T |

Omschrijving**T.b.v. :**

Nr. 236630; 236635; 236650

Opmerking:**De aangegeven toepassingsrichtwaarden gelden voor de KUB Trigon®.**

Type: ST1400

ISO-code wisselplaat: WOEX 030204

Voeding f in staal < 900 N/mm²: 0,08 mm/omw,**Technische beschrijving**

| | |
|--|----------------------------|
| Omschrijving | 10-010 |
| Voeding f in staal < 900 N/mm ² | 0,08 mm/omw, |
| ISO-code wisselplaat | WOEX 030204 |
| Soort | BK72 |
| Type | ST1400 |
| Snijmateriaal | HM |
| Producttype | Wisselplaat voor het boren |

