

**DC.T 11T302, Soort: CA6525****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260385 CA6525
GTIN	4960664589241
Artikelklasse	25E

Omschrijving

DC.T 11T302 CA6525 Soort: CA6525
Spaanbreker: MQ
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 1,5 mm
Voeding f : 0,05 - 0,25 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 140 m/min

Technische beschrijving

Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 140 m/min
Hoekradius	0,2 mm
Spaanbreker	MQ
Snijdiepte a_p	0,5 - 1,5 mm
Hoofdtoepassing	M
Snedecondities	licht onderbroken
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,

Soort	CA6525
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T302
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien