

**KOMET® Unisix®-wisselplaat, BK72, Aanduiding type W29: 18-010****Bestelgegevens**

Bestelnummer	236830 18-010
GTIN	4047109036413
Artikelklasse	24T

**Omschrijving****T.b.v. :**

Nr. 236630; 236635; 236650; 236685; 236686

**Opmerking:****De aangegeven toepassingsrichtwaarden gelden voor de KUB Trigon®.**

Type: ST1400

ISO-code wisselplaat: WOEX 040304

Voeding f in staal < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,13 mm/omw,**Technische beschrijving**

Omschrijving	18-010
Voeding f in staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,13 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	WOEX 040304
Soort	BK72
Type	ST1400
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het boren

**Gebruikersgegevens**

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	300 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	250 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	200 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	160 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	130 m/min	P
GG(G)	beperkt geschikt	200 m/min	K
nat maximaal	geschikt		