



Naaldmarkeerapparaat FlyMarker® mini 85/45 Accuvoeding, Accucapaciteit: 2X10Ah



Bestelgegevens

Bestelnummer	085755 2X10
GTIN	
Artikelklasse	04F

Omschrijving

Uitvoering:

Voor duurzame aanduidingen / markeringen en opschriften op losse en serieonderdelen in verschillende materialen (staal, edelstaal, aluminium, koper, messing, kunststof, gereedschapsstaal, gehard staal tot 62 HRC, enz.).

- **Krachtige aandrijving van de elektromagnetische markeernaald.**
- **Eenvoudige, intuïtieve software met wachtwoordbeveiliging en nieuw ontworpen parameterdisplay voor snel inzicht in elke programmaregel.**
- **Groot kleurenscherm van 4,3 inch.**
- **De nieuwste processortechnologie voor een soepele menunavigatie en een zeer korte opstarttijd (boottijd).**
- **1:1 voorbeeld van het markeerveld op het display.**
- **Behuizing van onbreekbare en glasvezelversterkte kunststof.**
- **Aansluitingen: USB-A, USB-B en ethernet.**
- **Lettertype: Puntmatrix in een raster van 5×7 of 9×13, letterhoogte 1,0 – 10,0 mm en groter.**
- **Hoogwaardige, dubbele lineaire geleidingen voor nauwkeurige markeerresultaten.**
- **Markeren van ronde delen radiaal en axiaal alsmede cirkelboogmarkering.**

Zeer handzaam, 100% mobiel **accu-handmarkeersysteem** met touch-bedieningspaneel en groot 4,3-inch-kleurendisplay.

- **Incl. HPGL-pakket (voor het markeren van individuele logo's en keurmerken, incl. CE-aanduiding).**
- **Incl. comfortpakket (bijv. voor ploegenkenmerk, voorpositioneren, meervoudige markering enz.)**
- **Intern geheugen voor honderden markeerbestanden, fonts en logo's.**
- **Beschikbaar in 15 talen.**

Markeerveld: 85 × 45 mm.

Levering:

Inclusief gereedschap, VHM-markeernaald 90°. Zwaaihaak met antisliplaag, instelkaliber en draagkoffer, **2 x 18V Li-ion-accu's**, lader.

Opmerking:

Lettertype voor een letterhoogte van meer dan 10,0 mm op aanvraag.

Technische beschrijving

Aantal inbegrepen accu's	2
Accucapaciteit	10 Ah
Aansluiting	USB-interface
Accutype	Lithium-ion
Energievoorziening	Netvoeding
Nominale spanning	18 V
Letterhoogte	1 - 10 mm
maximale markeerveldbreedte	85 mm
maximale markeerveldhoogte	45 mm
Producttype	Naaldmarkeerapparaat

Accessoires

Markeernaald voor FlyMarker® Hoek van de markeernaaldpunt 90 graden

085790 90