

**BDMT 070304 ER-JT, PR1810, Type: GG****Bestelgegevens**

Bestelnummer	227159 GG
GTIN	4960664026463
Artikelklasse	25A

**Omschrijving****Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,3 \times D$ . Exact  $90^\circ$  tot  $a_p = 4$  mm.

**Technische beschrijving**

Type	GG
Hoekradius	0,4 mm
Voeding $f_z$ per tand	0,09 – 0,16 mm
Soort	PR1810
ISO-code wisselplaat	BDMT 070304 ER-JT
Soort	PR1810
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

**Gebruikersgegevens**

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
GG(G)	geschikt	180 m/min	K
nat maximaal	geschikt onder voorwaarden		
nat minimaal	geschikt onder voorwaarden		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		