

**BDMT 170440 ER-JT, PR1825, Type: ST1400****Bestelgegevens**

Bestelnummer	227559 ST1400
GTIN	4960664028054
Artikelklasse	25A

**Omschrijving****Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,3 \times D$ .

Exact 90° tot  $a_p = 9$  mm.

**Technische beschrijving**

Hoekradius	4 mm
Voeding $f_z$ per tand	0,09 – 0,22 mm
Type	ST1400
ISO-code wisselplaat	BDMT 170440 ER-JT
Soort	PR1825
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

**Gebruikersgegevens**

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	200 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	180 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	180 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	140 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	140 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	180 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	180 m/min	M
nat maximaal	geschikt onder voorwaarden		
nat minimaal	geschikt onder voorwaarden		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		