

**BDMT 170408 ER-JT, PR1810, Type: GG****Bestelgegevens**

Bestelnummer	227568 GG
GTIN	4960664026340
Artikelklasse	25A

Omschrijving**Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$.

Exact 90° tot $a_p = 9$ mm.

Technische beschrijving

Voeding f_z per tand	0,09 – 0,27 mm
Hoekradius	0,8 mm
Type	GG
ISO-code wisselplaat	BDMT 170408 ER-JT
Soort	PR1810
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	50 m/min	S
GG(G)	geschikt	180 m/min	K
nat maximaal	geschikt onder voorwaarden		
nat minimaal	geschikt onder voorwaarden		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		