

**BDMT 170408 ER-N4, PR1825, Type: ST1400****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 227673 ST1400 |
| GTIN | 4960664028092 |
| Artikelklasse | 25A |

Omschrijving**Opmerking:**

De frezen worden uitgerust met hetzelfde aantal wisselplaten van vorm N3 en N4. Let op de combinatieaanduidingen op de houder.

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$.

Technische beschrijving

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Hoekradius | 0,8 mm |
| Type | ST1400 |
| Voeding f_z per tand | 0,09 – 0,16 mm |
| ISO-code wisselplaat | BDMT 170408 ER-N4 |
| Soort | PR1825 |
| Snijmateriaal | HM |
| Producttype | Wisselplaat voor het frezen |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V_c | ISO-code |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------|
| Staal < 500 N/mm ² | geschikt | 180 m/min | P |
| Staal < 750 N/mm ² | geschikt | 180 m/min | P |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | 180 m/min | P |
| Staal < 1100 N/mm ² | geschikt | 140 m/min | P |
| Staal < 1400 N/mm ² | geschikt | 140 m/min | P |
| nat maximaal | geschikt onder voorwaarden | | |
| nat minimaal | geschikt onder voorwaarden | | |
| droog | geschikt | | |
| Lucht | geschikt | | |