

**BDMT 170408 ER-N3, PR1825, Type: ST1400****Bestelgegevens**

Bestelnummer	227672 ST1400
GTIN	4960664028085
Artikelklasse	25A

Omschrijving**Opmerking:**

De frezen worden uitgerust met hetzelfde aantal wisselplaten van vorm N3 en N4. Let op de combinatieaanduidingen op de houder.

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$.

Technische beschrijving

Hoekradius	0,8 mm
Voeding f_z per tand	0,09 – 0,16 mm
Type	ST1400
ISO-code wisselplaat	BDMT 170408 ER-N3
Soort	PR1825
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	140 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	140 m/min	P
nat maximaal	geschikt onder voorwaarden		
nat minimaal	geschikt onder voorwaarden		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		