

Garant**Vario Plus Eco Y-snijplaathouder, links, Steekbreedte w: 3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	274541 3
GTIN	4067263112457
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor het afsteken van assen met maximale diameter van 90 mm.

T.b.v.:

Vario plus Eco houder nr. 274531; 274501; 274502.

Let op:

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd).

Technische beschrijving

maximale snijdiepte t_{\max}	45 mm
axiaal insteken mogelijk	nee
Spanschroef	279815 9
Serie	Vario Plus Eco
Steekbreedte w	3 mm
geschikte wisselplaat	273656 – 273749

Totale lengte L	90,8 mm
Y1	2 mm
Y	28 mm
X	47 mm
X1	9 mm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Producttype	Snijplaathouder

Accessoires

Klemschroef Type 9	279815 9
--------------------	----------