

**DC.T 070204, Soort: CA6525**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260382 CA6525
GTIN	4960664589234
Artikelklasse	25E

## Omschrijving

DC.T 070204 CA6525 Soort: CA6525

Spaanbreker: MQ

Tolerantie: M

Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mmVoeding  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/omw,Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 50 - 140 m/min

## Technische beschrijving

Hoekradius	0,4 mm
Snedeccondities	licht onderbroken
Spaanbreker	MQ
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Voeding $f$	0,05 - 0,25 mm/omw,
Hoofdtoepassing	M
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	50 - 140 m/min

Soort	CA6525
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DCMT 070204
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien