

Garant**SDGT 090308, HB7630, Type: INOX**

Bestelgegevens

Bestelnummer	216409 INOX
GTIN	4067263110828
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Uitvoering:

stabiele freeswisselplaten, **precisiegesinterd met positieve spaangeleidingsgroeven. Eind- en oplegvlak precisiegeslepen.**

Technische beschrijving

Voeding f_z per tand	0,11 mm
Plaatdikte E	3,18 mm
Hoekradius	0,8 mm
ISO-code wisselplaat	SDGT 090308
Soort	HB7630
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	150 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	120 m/min	M
nat maximaal	geschikt onder voorwaarden		
droog	geschikt		