

**DC.T 11T304, Soort: CA510****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260386 CA510
GTIN	4960664697649
Artikelklasse	25E

Omschrijving

DC.T 11T304 CA510 Soort: CA510
 Spaanbreker: HQ
 Tolerantie: M
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 1,5 mm
 Voeding f : 0,05 - 0,25 mm/omw,
 Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 140 - 450 m/min

Technische beschrijving

Snedeccondities	continu
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Hoekradius	0,4 mm
Hoofdtoepassing	P
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	140 - 450 m/min
Snijdiepte a_p	0,5 - 1,5 mm
Spaanbreker	HQ

Soort	CA510
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T304
Aantal wisselingen/snijkanen	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien