

**Opzetbekken, set 3-delig, zacht, Voor klauwplaattype: 100mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	314425 100
GTIN	4067263113003
Artikelklasse	32R

Omschrijving**Uitvoering:**

nauwkeurig oplegvlak, **niet-gebruineerd.**

Toepassing:

om op geharde basisbekken te schroeven.

Materiaal:

16 MnCr5

T.b.v.:

Drieklauw nr. 310505; 310655; 310705.

Opmerking:

- **In principe kunnen bekken in de klauwplaat worden vervangen, zolang de geleiding in het lichaam niet versleten is.**
- **Later gekochte opzet-, draai- en boorbekken moeten in de klauwplaat op rondloop en axiale slag worden uitgeslepen.**

Technische beschrijving

Lengte L	53 mm
Lengte tussenstuk A	9,49 mm
Boringafstand b	24 mm
Hoogte H	30 mm
Groefbreedte D	7,96 mm

Gegevensblad

Voor klauwplaatype	100 mm
Geschikt voor kleurcode	HOLEX spiraalklauwplaat en bekken
Producttype	Vlakke-spiraalhouderbekken