

**Opzetbekken, set 3-delig, zacht, Voor klauwplaattype: 315mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	314425 315
GTIN	4067263113058
Artikelklasse	32R

Omschrijving

Uitvoering:
nauwkeurig oplegvlak, **niet-gebruineerd**.

Toepassing:
om op geharde basisbekken te schroeven.

Materiaal:
16 MnCr5

T.b.v.:
Drieklauw nr. 310505; 310655; 310705.

Opmerking:

- In principe kunnen bekken in de klauwplaat worden vervangen, zolang de geleiding in het lichaam niet versleten is.
- Later gekochte opzet-, draai- en boorbekken moeten in de klauwplaat op rondloop en axiale slag worden uitgeslepen.

Technische beschrijving

Boringafstand b	63,5 mm
Hoogte H	58 mm
Groefbreedte D	12,72 mm
Lengte tussenstuk A	19,02 mm
Voor klauwplaattype	315 mm

Gegevensblad

Lengte L	120 mm
Geschikt voor kleurcode	HOLEX spiraalklauwplaat en bekken
Producttype	Vlakke-spiraalhouderbekken