

HOLEX**Hoge veterschoen zwart HOLEX laarzen Classic Two S3 ESD, EU-schoenmaat: 37****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 092094 37 |
| GTIN | 4067263113812 |
| Artikelklasse | 02S |

Omschrijving**Uitvoering:**

De HOLEX Classic veiligheidsschoen combineert draagcomfort met een klassiek design. Het materiaal is waterbestendig. De zool is resistent tegen olie. Bovendien is de schoen zeer robuust tegen beschadigingen en vuil.

- **Metalen doorloopbescherming.**
- **Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).**
- **Sandwich-mesh functionele voering van 100% polyester, ademend, slijtvast.**
- **Inlegzool van mesh-/PU-schuim.**
- **Betere zichtbaarheid door reflecterende elementen.**
- **Bovenmateriaal van nubuck-leer.**
- **Loopzool PU / TPU, zwart.**

Norm:

EN ISO 20345:2022 S3 SR. ASTM F2413-18.

Opmerking:

Bij de voetbeschermingsaccessoires vindt u de geschikte HOLEX schoenveters nr. 092862 110, 092863 130 en HOLEX inlegzolen nr. 092845 36-48.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Doorloopzekerheid | Staal |
| Geslacht | Heren |
| Materiaal teenbeschermkap | Staal |
| Veiligheidsklasse | S3 |
| elektrostatische eigenschap | EGB/ESD |
| Producttype | Veiligheidsschoenen |

Accessoires

| | |
|--|-----------|
| Inlegzool roodInlegzool EU-schoenmaat 37 | 092844 37 |
|--|-----------|