

Garant**DC.T 070204, Soort: HU7310**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260452 HU7310
GTIN	4045197669469
Artikelklasse	21G

Omschrijving

Technische beschrijving

Voeding f	0,05 - 0,5 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	350 - 600 m/min
Snijdiepte a_p	0,1 - 4 mm
Snedeccondities	continu
Hoofdtoepassing	N
Spaanbreker	AM
Hoekradius	0,4 mm
Soort	HU7310
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM

Coating	ongecoat
ISO-code wisselplaat	DCGT 070204
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	G
Producttype	Wisselplaat voor het draaien