


**KOMET® Unisix®-wisselplaat, BK6115, Aanduiding type W29: 34-010****Bestelgegevens**

Bestelnummer	236860 34-010
GTIN	4047109099258
Artikelklasse	24T

Omschrijving**T.b.v. :**

Nr. 236650; 236660; 236685; 236686

Opmerking:**De aangegeven toepassingsrichtwaarden gelden voor de KUB Trigon®.**

Niet op de binnensnijkanten van de volboor gebruiken!

Type: GG(G); ST900

ISO-code wisselplaat: WOEX 06T304

Voeding f in staal < 900 N/mm²: 0,15 mm/omw,**Technische beschrijving**

Omschrijving	34-010
Voeding f in staal < 900 N/mm ²	0,15 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	WOEX 06T304
Soort	BK6115
Type	GG(G); ST900
Snijmateriaal	HM

Producttype

Wisselplaat voor het boren

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	300 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	250 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	200 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	160 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	beperkt geschikt	80 m/min	S
GG(G)	geschikt	200 m/min	K
nat maximaal	geschikt		