

 Mahr**Digitale groef-diepteschuifmaat IP 67, Meetbereik: 100mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	418758 100
GTIN	4059192059095
Artikelklasse	43A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Voor het meten van smalle openingen, groeven, uitsparingen, niveauverschillen etc. Het REFERENCE-meetsysteem slaat de ingestelde nulpositie op en behoudt deze, ook na opnieuw inschakelen. De Lock-functie voorkomt meetfouten door onbedoeld indrukken van de bedieningstoetsen.

**Functie:**

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

**Levering:**

1 batterij nr. 081560 maat CR2032. Inclusief 3 meetinserts ( $\varnothing$  4 mm,  $\varnothing$  7,5 mm en radius 6 mm).

**Accessoires:**

Signaalkabel nr. 498940. Schotelmeetinsert nr. 418660 maat 0,5, speciale tasters nr. 434900 – 4915 met schroefdraad M 2,5.

**Technische beschrijving**

Energievoorziening	Batterijvoeding
Doorsnede liniaal	16 × 3 mm
Aantal inbegrepen batterijen	1
Aflezing omschakelbaar	0,0005 inch
Meetbereik	0 - 100 mm
Meetstang- $\varnothing$	4 mm
Aflezing omschakelbaar	mm / inch

Bruglengte	85 mm
Meetafwijking E MPE	±0,03 mm
Aflezings omschakelbaar	0,01 mm
Kalibratie	A1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
IP-klasse	IP 67
Norm	ISO 13385
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	USB-interface
Meetwaarde vastleggen	MAHR Reference-Lock-systeem
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
Verpakking	Etui
Producttype	Groef-diepteschuifmaat

## Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021000 200
DAkkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021010 200

## Accessoires

Schotelmeetinsert Schoteldikte 1 mm	418660 1
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Robijntaster Type 2	434915 2
Schotelmeetinsert Schoteldikte 0,5 mm	418660 0,5
Batterijvakdeksel	412235
Hardmetalen taster Type 2	434910 2

Stalen taster Type 2

434900 2