



Rechte persluchtslijpers, Type: SPM60R



Bestelgegevens

Bestelnummer	079440 SPM60R
GTIN	2050002005471
Artikelklasse	03R

Omschrijving

Uitvoering:

ATA – rechte persluchtslijper **met 3mm-spantangen** voor fijne frees-, slijp- en graveerwerkzaamheden. **Voorfilter geïntegreerd**. 85W rechte slijper met hoog bedieningscomfort en een maximumtoerental van 60000 1/min.

- **Slank ontwerp voor krappe werkplekken.**
- **Verwijderbare spantangbescherming.**

Technische beschrijving

Maximale luchtbehoefte	230 l/min
Maximaal toerental	60000 min ⁻¹
Gewicht	0,17 kg
Maximale vibratie volgens EN	< 2,5 m/s ²
Persluchtaansluiting	1/4 inch
Lengte	140 mm
Draadaansluiting	BSP
Geluidsproductie	68 dB(A)
Afgegeven vermogen	85 W
Spantang-Ø	3 mm
Energievoorziening	Door middel van perslucht aangedreven

Producttype

Rechte slijper