



Rechte persluchtslijpers, Type: SPT100R



Bestelgegevens

Bestelnummer	079440 SPT100R
GTIN	5390145244663
Artikelklasse	03R

Omschrijving

Uitvoering:

ATA – rechte persluchtslijper **met 3mm-spantangen** voor fijne frees-, slijp- en graveerwerkzaamheden. **Voorfilter geïntegreerd**. 63W rechte slijper met uniek motorontwerp zonder slijtdelen in de motor met een lange levensduur en een maximumtoerental van 100000 1/min.

Toepassing:

Uitsluitend olievrije perslucht gebruiken. Niet oliën!

Technische beschrijving

Gewicht	0,15 kg
Maximaal toerental	100000 min ⁻¹
Spantang-Ø	3 mm
Lengte	135 mm
Persluchtaansluiting	1/4 inch
Maximale luchtbehoefte	170 l/min
Maximale vibratie volgens EN	< 2,5 m/s ²
Geluidsproductie	70 dB(A)
Draadaansluiting	BSP
Afgegeven vermogen	63 W
Producttype	Rechte slijper

