



Rechte persluchtslijpers, Type: SPT80R



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 079440 SPT80R |
| GTIN | 5390145244601 |
| Artikelklasse | 03R |

Omschrijving

Uitvoering:

ATA – rechte persluchtslijper **met 3mm-spantangen** voor fijne frees-, slijp- en graveerwerkzaamheden. **Voorfilter geïntegreerd**. 63W rechte slijper met uniek motorontwerp zonder slijtdelen in de motor met een lange levensduur en een maximumtoerental van 80000 1/min.

Toepassing:

Uitsluitend olievrije perslucht gebruiken. Niet oliën!

Technische beschrijving

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Draadaansluiting | BSP |
| Maximale luchtbehoefte | 170 l/min |
| Spantang-Ø | 3 mm |
| Persluchtaansluiting | 1/4 inch |
| Maximale vibratie volgens EN | < 2,5 m/s ² |
| Afgegeven vermogen | 63 W |
| Gewicht | 0,15 kg |
| Maximaal toerental | 80000 min ⁻¹ |
| Geluidsproductie | 68 dB(A) |
| Lengte | 135 mm |
| Producttype | Rechte slijper |

